Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 1.667.1300.01 HSK-MZ-EMC-PVDF-Ex

État: 12.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SZ 1.667.1300.01 - HSK-MZ-EMC-PVDF-Ex

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, avec protection CEM, serre-fil de plus et plage de température accrue.

Caractéristiques

Référence	SZ 1.667.1300.01
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, avec protection CEM, serre-fil de plus et plage de température accrue.
Couleur	Autres
Largeur de clé	22 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 6,5 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C130 °C
Unité d'emballage	50 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878438725
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025