

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.675.1100.01 HSK-INOX (1.4404)

État: 19.06.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.675.1100.01 - HSK-INOX (1.4404)

Presse-étoupes standard en acier inoxydable (1.4404)

Caractéristiques

Référence	SZ 1.675.1100.01
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en acier inoxydable (1.4404)
Matériau	Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Couleur	Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68 (10 bar) IP 69K
Largeur de clé	22 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 6 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
Longueur du filetage	6 mm
Unité d'emballage	10 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Description produit	GLAND HSK-INOX PG11