## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## SZ 1.675.2900.15 HSK-INOX (1.4404)

État: 12.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



## SZ 1.675.2900.15 - HSK-INOX (1.4404)

Presse-étoupes standard en acier inoxydable (1.4404)

## Caractéristiques

Référence	SZ 1.675.2900.15
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en acier inoxydable (1.4404)
Matériau	Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Couleur	Autres
Indice de protection IP selon la	IP 68 (10 bar)
norme CEI 60 529	IP 69K
Largeur de clé	41 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 8 mm
Plage de température de	-40 °C100 °C
fonctionnement	
Longueur du filetage	8 mm
Unité d'emballage	5 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878439593
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025