

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.675.3400.70
HSK-INOX (1.4404)

État: 13.01.2026 (La source: ittal.com/be-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1.675.3400.70 - HSK-INOX (1.4404)

Presse-étoupes standard en acier inoxydable (1.4404)

Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Référence | SZ 1.675.3400.70 |
| Modèle | droit |
| Description produit | Presse-étoupes standard en acier inoxydable (1.4404) |
| Matériaux | Acier inoxydable AISI 316L (1.4404) |
| | |
| Couleur | Autres |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 68 (10 bar) IP 69K |
| Taille du filetage NPT | 3/4 pouce |
| Largeur de clé | 25 mm |
| Pour zone EX gaz | sans |
| Dimensions | Longueur du filetage: 13 mm |
| Plage de température de fonctionnement | -40 °C...100 °C |
| Longueur du filetage | 13 mm |
| Unité d'emballage | 10 p. |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| EAN | 4033878439623 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |