Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 1.675.3800.71 HSK-INOX (1.4404)

État: 04.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SZ 1.675.3800.71 - HSK-INOX (1.4404)

Presse-étoupes standard en acier inoxydable (1.4404)

Caractéristiques

Référence	SZ 1.675.3800.71
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en acier inoxydable (1.4404)
Matériau	Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Couleur	Autres
Indice de protection IP selon la	IP 68 (10 bar)
norme CEI 60 529	IP 69K
Taille du filetage NPT	3/8 pouce
Largeur de clé	21 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 15 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C100 °C
Longueur du filetage	15 mm
Unité d'emballage	10 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878439678
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025