

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.687.2001.50 HSK-M-MULTI-Ex

État: 07.07.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.687.2001.50 - HSK-M-MULTI-Ex

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, pour plusieurs petits câbles.

Caractéristiques

Référence	SZ 1.687.2001.50
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, pour plusieurs petits câbles.
Matériau	Laiton Insert de serrage en polyamide O-Ring: NBR
Finition	Nickelé (mat)
Couleur	Autres
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	22 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 6 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C...95 °C
Unité d'emballage	50 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Description produit	GLAND HSK-M-Multi-Ex M20x1,5 Ms