



# SZ 1.687.3201.50 - HSK-M-MULTI-Ex

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, pour plusieurs petits câbles.

## Caractéristiques

Référence	SZ 1.687.3201.50
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, pour plusieurs petits câbles.
Matériau	Laiton Insert de serrage en polyamide  O-Ring: NBR
Finition	Nickelé (mat)
Couleur	Autres
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	40 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 8 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C...95 °C
Unité d'emballage	25 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Description produit	GLAND HSK-M-Multi-Ex M32x1,5 Ms