Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 1.687.4001.50 HSK-M-MULTI-Ex

État: 01.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SZ 1.687.4001.50 - HSK-M-MULTI-Ex

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, pour plusieurs petits câbles.

Caractéristiques

Référence	SZ 1.687.4001.50
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, pour plusieurs petits câbles.
Matériau	Laiton Insert de serrage en polyamide
	O-Ring: NBR
Finition	Nickelé (mat)
Couleur	Autres
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	50 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 8 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C95 °C
Unité d'emballage	5 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878006139
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025