

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.690.1300.01 HSK-MZ

État: 12.04.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.690.1300.01 - HSK-MZ

Presse-étoupes standard en laiton à serre-fil de plus.

## Caractéristiques

Référence	SZ 1.690.1300.01
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton à serre-fil de plus.
Matériau	Laiton Polyamide  O-Ring: NBR
Couleur	Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68 (10 bar)
Largeur de clé	22 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 6,5 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
Longueur du filetage	6,5 mm
Unité d'emballage	50 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Description produit	GLAND HSK-MZ PG13,5 Ms