## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## SZ 1.690.2500.30 HSK-MZ

État: 30.10.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



## SZ 1.690.2500.30 - HSK-MZ

Presse-étoupes standard en laiton à serre-fil de plus.

## Caractéristiques

Référence	SZ 1.690.2500.30
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton à serre-fil de plus.
Matériau	Laiton Polyamide
	O-Ring: NBR
Couleur	Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68 (10 bar)
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	30 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 12 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C100 °C
Longueur du filetage	12 mm
Unité d'emballage	25 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878440834
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025