

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.695.2000.51 HSK-INOX (1.4305)

État: 10.06.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.695.2000.51 - HSK-INOX (1.4305)

Presse-étoupes standard en acier inoxydable (1.4305)

## Caractéristiques

|   |  |
|---|--|
| Référence   | SZ 1.695.2000.51                                     |
| Modèle  | droit  |
| Description produit                               | Presse-étoupes standard en acier inoxydable (1.4305) |
| Matériau  | Acier inoxydable AISI 303 (1.4305)                   |
| Couleur   | Autres   |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 68 (10 bar)<br>IP 69K                             |
| Pas de filetage                                   | 1,5 mm   |
| Largeur de clé                                    | 24 mm  |
| Pour zone EX gaz                                  | sans   |
| Dimensions  | Longueur du filetage: 6 mm                           |
| Plage de température de fonctionnement            | -40 °C...100 °C                                      |
| Longueur du filetage                              | 6 mm   |
| Unité d'emballage                                 | 10 p.  |
| Numéro du tarif douanier                          | 85389099   |
| ECLASS 8.0  | 27149109   |
| Description produit                               | GLAND HSK-INOX M20x1,5                               |