

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.695.3400.70  
HSK-INOX (1.4305)

État: 18.01.2026 (La source: rittal.com/be-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 1.695.3400.70 - HSK-INOX (1.4305)

Presse-étoupes standard en acier inoxydable (1.4305)

## Caractéristiques

|   |  |
|---|--|
| Référence   | SZ 1.695.3400.70                                     |
| Modèle  | droit  |
| Description produit                               | Presse-étoupes standard en acier inoxydable (1.4305) |
| Matériau  | Acier inoxydable AISI 303 (1.4305)                   |
| Couleur   | Autres   |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 68 (10 bar)<br>IP 69K                             |
| Taille du filetage NPT                            | 3/4 pouce  |
| Largeur de clé                                    | 30 mm  |
| Pour zone EX gaz                                  | sans   |
| Dimensions  | Longueur du filetage: 13 mm                          |
| Plage de température de fonctionnement            | -40 °C...100 °C                                      |
| Longueur du filetage                              | 13 mm  |
| Unité d'emballage                                 | 5 p.   |
| Numéro du tarif douanier                          | 85389099   |
| EAN   | 4033878442968  |
| ECLASS 8.0  | 27149109   |