

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.696.2100.15 HSK-INOX-PVDF (1.4305)

État: 27.12.2025 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.696.2100.15 - HSK-INOX-PVDF (1.4305)

Presse-étoupes standard en acier inoxydable à plage de température accrue (1.4305)

## Caractéristiques

|                                                   |                                                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                         | SZ 1.696.2100.15                                                                   |
| Modèle                                            | droit                                                                              |
| Description produit                               | Presse-étoupes standard en acier inoxydable à plage de température accrue (1.4305) |
| Matériau                                          | Acier inoxydable AISI 303 (1.4305)                                                 |
| Couleur                                           | Autres                                                                             |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 68 (10 bar)<br>IP 69K                                                           |
| Largeur de clé                                    | 30 mm                                                                              |
| Pour zone EX gaz                                  | sans                                                                               |
| Dimensions                                        | Longueur du filetage: 7 mm                                                         |
| Plage de température de fonctionnement            | -35 °C...150 °C                                                                    |
| Longueur du filetage                              | 7 mm                                                                               |
| Unité d'emballage                                 | 10 p.                                                                              |
| Numéro du tarif douanier                          | 85389099                                                                           |
| EAN                                               | 4033878443293                                                                      |
| ECLASS 8.0                                        | 27149109                                                                           |