Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SZ 1.697.1000.70

# HSK-M-MULTI

État: 31.10.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

# SZ 1.697.1000.70 - HSK-M-MULTI

Presse-étoupes en laiton à insert multiple

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SZ 1.697.1000.70 |
| Modèle | droit |
| Description produit | Presse-étoupes en laiton à insert multiple |
| Matériau | Laiton<br>Insert de serrage en polyamide<br><br>O-Ring: NBR |
| Finition | Nickelé (mat) |
| Couleur | Autres |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 65<br>IP 68 |
| Taille du filetage NPT | 1 pouce |
| Largeur de clé | 40 mm |
| Pour zone EX gaz | sans |
| Dimensions | Longueur du filetage: 19 mm |
| Plage de température de fonctionnement | -40 °C...100 °C |
| Longueur du filetage | 19 mm |
| Unité d'emballage | 25 p. |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Description produit | GLAND HSK-M-Multi 1" NPT Ms |

© Rittal 2026