Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 1.697.1202.70 HSK-M-MULTI

État: 16.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SZ 1.697.1202.70 - HSK-M-MULTI

Presse-étoupes en laiton à insert multiple

Caractéristiques

Référence	SZ 1.697.1202.70
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes en laiton à insert multiple
Matériau	Laiton Insert de serrage en polyamide
	O-Ring: NBR
Finition	Nickelé (mat)
Couleur	Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 65 IP 68
Taille du filetage NPT	1/2 pouce
Largeur de clé	22 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 13 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C100 °C
Longueur du filetage	13 mm
Unité d'emballage	50 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878006818
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025