

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.699.1600.15 HSK-M-PVDF

État: 25.09.2025 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.699.1600.15 - HSK-M-PVDF

Presse-étoupes standard en plastique à plage de température accrue et garniture d'étanchéité résistante aux produits chimiques.



## Caractéristiques

|                                                   |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                         | SZ 1.699.1600.15                                                                                                                |
| Modèle                                            | droit                                                                                                                           |
| Description produit                               | Presse-étoupes standard en plastique à plage de température accrue et garniture d'étanchéité résistante aux produits chimiques. |
| Matériau                                          | Laiton                                                                                                                          |
| Finition                                          | Nickelé (mat)                                                                                                                   |
| Couleur                                           | Autres                                                                                                                          |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 68 (10 bar)<br>IP 69K                                                                                                        |
| Largeur de clé                                    | 24 mm                                                                                                                           |
| Pour zone EX gaz                                  | sans                                                                                                                            |
| Dimensions                                        | Longueur du filetage: 6,5 mm                                                                                                    |
| Plage de température de fonctionnement            | -35 °C...150 °C                                                                                                                 |
| Longueur du filetage                              | 6,5 mm                                                                                                                          |
| Unité d'emballage                                 | 50 p.                                                                                                                           |
| Numéro du tarif douanier                          | 85389099                                                                                                                        |
| EAN                                               | 4033878443927                                                                                                                   |

# Caractéristiques

ECLASS 8.0

27149109