

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 1.740.1602.50**

**HSK-INOX-HD**

État: 10.06.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.740.1602.50 - HSK-INOX-HD

Presse-étoupes à appliquer dans des endroits faisant l'objet d'exigences particulières en matière de nettoyage.

## Caractéristiques

|   |   |
|---|---|
| Référence   | SZ 1.740.1602.50  |
| Modèle  | droit   |
| Description produit                               | Presse-étoupes à appliquer dans des endroits faisant l'objet d'exigences particulières en matière de nettoyage. |
| Matériau  | Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)   |
| Couleur   | Autres  |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 68   |
| Pas de filetage                                   | 1,5 mm  |
| Largeur de clé                                    | 18 mm   |
| Pour zone EX gaz                                  | sans  |
| Dimensions  | Longueur du filetage: 6 mm  |
| Plage de température de fonctionnement            | -40 °C...120 °C   |
| Longueur du filetage                              | 6 mm  |
| Unité d'emballage                                 | 10 p.   |
| Numéro du tarif douanier                          | 85389099  |
| ECLASS 8.0  | 27149109  |
| Description produit                               | HSK-INOX-HD M16x1,5 - IP68  |