## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





## SZ 1.740.1603.50 HSK-INOX-HD-Pro

État: 27.10.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



## SZ 1.740.1603.50 - HSK-INOX-HD-Pro

Presse-étoupes à appliquer dans des endroits faisant l'objet d'exigences particulières en matière de nettoyage, avec certification EHEDG.

## Caractéristiques

SZ 1.740.1603.50
droit
Presse-étoupes à appliquer dans des endroits faisant l'objet d'exigences particulières en matière de nettoyage, avec certification EHEDG.
Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Autres
IP 66 IP 68 (10 bar) IP 69K
1,5 mm
19 mm
sans
Longueur du filetage: 6 mm
-40 °C120 °C
6 mm
5 p.
85389099
4033878444665
27149109

© Rittal 2025 2