

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.750.2000.50

HSK VariaPro Rail

État: 18.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1.750.2000.50 - HSK VariaPro Rail

Caractéristiques

Référence	SZ 1.750.2000.50
Matériaux	Laiton nickelé
Couleur	Nickelé (mat)
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68 (10 bar)
Largeur de clé	22 mm
Pour zone EX poussière	sans
Pour zone EX gaz	sans
Joint	Joint d'étanchéité
Dimensions	Filetage: M20 x 1,5 Longueur du filetage: 6 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
Longueur du filetage	6 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.001
Poids brut	0.002
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878003404