Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





SK 3301.351 Tuyau de raccordement

État: 11.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SK 3301.351 - Tuyau de raccordement

Tuyau de raccordement flexible à couper à la longueur désirée, avec raccord à visser à chaque extrémité pour connecter l'unité LCP / LCU à une tuyauterie fixe.

Caractéristiques

Référence	SK 3301.351
Description produit	Tuyau de raccordement flexible de 1 m de long à couper à la longueur désirée et résistant à la pression, avec raccord à visser étanche (taraudage 1"/à joint plat) à chaque extrémité pour connecter l'unité LCP à une tuyauterie fixe.
Longueur	1 m
Connexion hydraulique	Taraudage G 1"
Unité d'emballage	2 p.
Poids net	2.5
Poids brut	3.04
Numéro du tarif douanier	84159000
EAN	4028177517608
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

© Rittal 2025