


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.597

Embout

État: 22.02.2026 (La source: [ittal.com/be-fr](http://ittal.com/be-fr))



# AS 4051.597 - Embouts sur bande

Avec collerette en plastique.

## Caractéristiques

Référence	AS 4051.597
Description produit	Avec colliers en plastique.
Caractéristiques techniques	Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Matériaux	E-Cu galvanisé au zinc Collerette en plastique : polypropylène
Couleur	orange
Longueur	8 mm
AWG	20
Diamètre interne	2,6 mm
Code couleurs Rittal	Oui
Pour section	0,5 mm <sup>2</sup>
Remarque	Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.
Normes	AEH DIN 46228
Format de livraison	sur bande
Unité d'emballage	5 000 p.
Poids net	5 kg
Poids brut	0,536 kg
Numéro du tarif douanier	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Description produit	AS Embouts 0,5 mm 8 mm AWG 20

# Approbation

---

Approbation

UL + C-UL (listed)

UR