Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4055.130 Emporte-pièce à interstice circulaire

État: 19.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



AS 4055.130 - Emporte-pièce à interstice circulaire pour acier inoxydable – avec division 3 parties

Pour l'estampage de découpes circulaires

Caractéristiques

Référence	AS 4055.130
Modèle	Avec 3 divisions
Description produit	Pour l'estampage de découpes circulaires. L'utilisation de l'emporte- pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique.
Composition de la livraison	Matrice Poinçon
Matériaux usinables	Acier inoxydable
Épaisseur max. acier inoxydable usinable	2,5 mm
Ø trous	30,5 mm
Remarque	En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Vis de traction (Ø x L)	19 x 55 mm
Vis de traction hydraulique Ø	19 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.185
Poids brut	0.209
Numéro du tarif douanier	82073010
EAN	4028177808041
ETIM 9	EC000156

© Rittal 2025

Caractéristiques

ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

© Rittal 2025 3