Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7709.535 Coffrets muraux EL, en 3 parties

État: 19.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



DK 7709.535 - Coffrets muraux EL, en 3 parties prémontés avec montants 19" réglables en profondeur

Coffret mural en 3 parties, prémonté avec : Plaque passe-câbles fermée en haut, avec garniture à brosse en bas, rails de montage, rail profilé en C, filtre de sortie, rail de mise à la masse, patte de fixation murale

Caractéristiques

Composition de la livraison	Partie murale avec plaque passe-câbles pleine en haut et brosse passe-câbles en bas, deux rails de montage verticaux et rail profilé
	en C horizontal, pour la retenue des câbles
	Partie pivotante avec trame de perforations au pas de 25 mm dans
	le cadre avant et arrière et deux montants 19", à l'avant, réglable en
	profondeur en continu et filtres de sortie latéraux à gauche et à
	droite
	Rail de mise à la masse avec neutre à la terre
	Porte vitrée design
	1 clé à panneton double N° 5 pour armoires électriques
	Patte de fixation murale de 10 mm renforcée
	Mini-poignée confort pour dispositifs de verrouillage
	Serrure de sécurité 3524 E

© Rittal 2025

2

Caractéristiques

Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 478 mm Profondeur: 673 mm
Profondeur de montage	620 mm
Dimensions utiles	Largeur utile: 502 mm Hauteur utile: 415 mm
Profondeur de la partie pivotante	516 mm
Profondeur de la partie murale	135 mm
Code IK	IK08
Charge admissible pour la partie pivotante (statique)	450 N
Matériau de base	Tôle d'acier
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 54 en liaison avec une plaque passe-câbles pleine en haut et en bas
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	36.1
Poids brut	38
Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177551015
E-Number Sweden	E7239958
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
-------------	--------------------

© Rittal 2025