#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# DK 7715.735 Coffrets muraux EL, en 3 parties

État: 19.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



# DK 7715.735 - Coffrets muraux EL, en 3 parties prémontés avec montants 19" réglables en profondeur

Coffret mural en 3 parties, prémonté avec : Plaque passe-câbles fermée en haut, avec garniture à brosse en bas, rails de montage, rail profilé en C, filtre de sortie, rail de mise à la masse, patte de fixation murale

#### Caractéristiques

Référence	DK 7715.735	
Modèle	Coffret mural IT prémontés avec montants 19" réglables en profondeur	
Description produit	Coffret mural avec accessibilité optimale grâce à la partie pivotante	
Matériau	Partie murale et partie pivotante : tôle d'acier de 1,5 mm Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm	
Finition	Revêtement poudre	
General colour	RAL 7035	
Couleur	Partie murale et partie pivotante : RAL 7035 Porte vitrée : RAL 7035/7015 (gris ardoise)	
Composition de la livraison	Partie murale avec plaque passe-câbles pleine en haut et brosse passe-câbles en bas, deux rails de montage verticaux et rail profilé en C horizontal, pour la retenue des câbles Partie pivotante avec trame de perforations au pas de 25 mm dans le cadre avant et arrière et deux montants 19", à l'avant, réglable en profondeur en continu et filtres de sortie latéraux à gauche et à droite Rail de mise à la masse avec neutre à la terre Porte vitrée design 1 clé à panneton double N° 5 pour armoires électriques Patte de fixation murale de 10 mm Mini-poignée confort pour dispositifs de verrouillage Serrure de sécurité 3524 E	
Unités de hauteur	15 U	

© Rittal 2025 2

## Caractéristiques

Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 746 mm Profondeur: 573 mm	
Profondeur de montage	520 mm	
Dimensions utiles	Largeur utile: 502 mm Hauteur utile: 683 mm	
Profondeur de la partie pivotante	416 mm	
Profondeur de la partie murale	135 mm	
Code IK	IK08	
Charge admissible pour la partie pivotante (statique)	750 N	
Matériau de base	Tôle d'acier	
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 54 en liaison avec une plaque passe-câbles pleine en haut et en bas	
Unité d'emballage	1 p.	
Poids net	42.75	
Poids brut	45	
Numéro du tarif douanier	94032080	
EAN	4028177324244	
E-Number Sweden	E7239959	
ETIM 9	EC000261	
ECLASS 8.0	27142408	

## **Approbation**

( · · · · · · )	Approbation	UL + C-UL (listed)	
-----------------	-------------	--------------------	--

© Rittal 2025