Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





ENCLOSURE

POWER DISTRIBUTION

État: 08.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTUR

SOFTWARE & SERVICES

TS 9672.167 - Portes partielles pour armoires électriques juxtaposables TS

Ouverture de porte possible à droite ou à gauche.





Caractéristiques

Référence	TS 9672.167
Modèle	avec porte vitrée
Description produit	Pour les armoires TS à la place de la porte ou du panneau arrière. Les portes partielles se combinent à volonté entre elles. En haut et en bas, il faut prévoir un cache avant. Ouverture de porte possible à droite ou à gauche. Possibilité de monter un cadre pour écran d'ordinateur SZ 2305.000 dans les portes partielles pleines (hauteur 600 à 1000 mm). En version standard, les portes partielles sont équipées d'un dispositif de verrouillage à panneton double pouvant être échangé contre un autre dispositif de verrouillage modèle F ou (à partir de 600 mm de hauteur) contre une poignée confort.
Matériau	Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition	Laque texturée
Couleur	RAL 7035

© Rittal 2025

Caractéristiques

Composition de la livraison	Traverse de séparation
	Charnières
	Butées de porte
	Matériel de fixation inclus
Dimensions	Largeur: 600 mm
	Hauteur: 600 mm
Convient à	Largeur: = 600 mm
Indice de protection IP selon la	IP 54 avec une armoire complète
norme CEI 60 529	
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	5.06
Poids brut	6.64
Numéro du tarif douanier	94039910
EAN	4028177697881
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3