

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.091.1600.19

## HSK-FLAKA

Staat: 23.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.091.1600.19 - HSK-FLAKA

Inzetstukken voor flat-cable ten behoeve van HSK-K en HSK-M

## Funcities

Bestelnr.	SZ 1.091.1600.19
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Inzetstukken voor flat-cable ten behoeve van HSK-K en HSK-M
Materiaal	Elastomeer
Kleur	wit
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosie geteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Ja
Halogeen vrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contra moer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Leveringseenheid	100 st.
Douanetariefnummer	40169300
Product omschrijving	Inzetstuk HSK-FLAKA, voor AG-maat 1/2 NPT/16 /PG 16 / KE PG 13,5 / KR PG 21, voor flat cable 14 x 6, elastomeer, temp.bereik -40 - 100