



SZ 1.097.1612.50 - RSD-INOX

Reduceerwartels van roestvaststaal, inclusief O-ring. Montage met moersleutel

Funcities

Bestelnr.	SZ 1.097.1612.50
Product omschrijving	Reduceerwartels van roestvaststaal, inclusief O-ring. Montage met moersleutel
Materiaal	INOX 1.4305 O-ring: NBR
Binnenraad metrisch	M12 x 1,5
Buitendraad metrisch	M16 x 1,5
Explosie veilig	Nee
Vernikkeld	Nee
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...95 °C
Thread type outer thread	Metrisch
Leveringseenheid	10 st.
Douanetariefnummer	73079910
Product omschrijving	Verloopring RSD-INOX, metrisch, van M 16 x 1,5 naar M 12 x 1,5, INOX 1.4305, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 95