

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.105.1303.01

## Z

Staat: 11.08.2025 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.105.1303.01 - Z

Standaard kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden conform DIN 46320 met extra trekcontlasting en extra inzetstuk

## Functies

|                                     |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                           | SZ 1.105.1303.01                                                                                                                                     |
| Uitvoering                          | recht                                                                                                                                                |
| Product omschrijving                | Standaard kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden volgens DIN 46320 met extra trekcontlasting en extra inzetstuk |
| Materiaal                           | Messing<br>Dichtring: NBR                                                                                                                            |
| Oppervlak                           | vernikkeld (mat)                                                                                                                                     |
| Kleur                               | Overige                                                                                                                                              |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 54<br>IP 65 met pakkingring                                                                                                                       |
| Kabelinvoer                         | Min. kabeldiameter: 12 mm<br>Max. kabeldiameter: 14 mm                                                                                               |
| Sleutelwijdte                       | 22 mm                                                                                                                                                |
| Voor explosieveilige zone gas       | Geen                                                                                                                                                 |
| Buigradius (max.)                   | Nee                                                                                                                                                  |
| Explosiegeteste uitvoering          | Nee                                                                                                                                                  |
| Vlakkabelkoppeling                  | Nee                                                                                                                                                  |
| Halogeenvrij                        | Ja                                                                                                                                                   |
| Glasvezel versterkt                 | Nee                                                                                                                                                  |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk       | Nee                                                                                                                                                  |
| Slagvast                            | Ja                                                                                                                                                   |
| Met contraoer                       | Nee                                                                                                                                                  |

# Functies

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Deelbare koppeling/wartel | Nee                        |
| Afmetingen                | Schroefdraadlengte: 6,5 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20 °C...80 °C             |
| Schroefdraadlengte        | 6,5 mm                     |
| Leveringseenheid          | 50 st.                     |
| Douanetariefnummer        | 85389099                   |
| EAN                       | 4033878404560              |
| ECLASS 8.0                | 27149109                   |