

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.105.2016.51

## Z

Staat: 24.09.2025 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.105.2016.51 - Z

Standaard kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden conform DIN 46320 met extra trekontlasting en extra inzetstuk

## Functies

|                                     |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                           | SZ 1.105.2016.51                                                                                                                                    |
| Uitvoering                          | recht                                                                                                                                               |
| Product omschrijving                | Standaard kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden volgens DIN 46320 met extra trekontlasting en extra inzetstuk |
| Materiaal                           | Messing<br>Dichtring: NBR                                                                                                                           |
| Oppervlak                           | vernikkeld (mat)                                                                                                                                    |
| Kleur                               | Overige                                                                                                                                             |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 54<br>IP 65 met pakkingring                                                                                                                      |
| Kabelinvoer                         | Min. kabeldiameter: 13 mm<br>Max. kabeldiameter: 15 mm                                                                                              |
| Spoed schroefdraad                  | 1,5 mm                                                                                                                                              |
| Sleutelwijdte                       | 24 mm                                                                                                                                               |
| Voor explosieveilige zone gas       | Geen                                                                                                                                                |
| Buigradius (max.)                   | Nee                                                                                                                                                 |
| Explosiegeteste uitvoering          | Nee                                                                                                                                                 |
| Vlakkabelkoppeling                  | Nee                                                                                                                                                 |
| Halogeenvrij                        | Ja                                                                                                                                                  |
| Glasvezel versterkt                 | Nee                                                                                                                                                 |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk       | Nee                                                                                                                                                 |
| Slagvast                            | Ja                                                                                                                                                  |

# Functies

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Met contramoer            | Nee                      |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee                      |
| Afmetingen                | Schroefdraadlengte: 6 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20 °C...80 °C           |
| Schroefdraadlengte        | 6 mm                     |
| Leveringseenheid          | 50 st.                   |
| Douanetariefnummer        | 85389099                 |
| EAN                       | 4033878404706            |
| ECLASS 8.0                | 27149109                 |