

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.106.0600.55

HSK-MINI

Staat: 04.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.106.0600.55 - HSK-MINI

Kabelwartels van messing voor de kleinste klembereiken

Funcities

Bestelnr.	SZ 1.106.0600.55
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Kabelwartels van messing voor de kleinste klembereiken
Materiaal	Messing Dichtring: FPM O-ring: FPM
Oppervlak	vernikkeld (mat)
Kleur	Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68
Spoed schroefdraad	1 mm
Sleutelwijdte	8 mm
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosie geteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contra moer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 6 mm

Funcities

Bedrijfstemperatuurbereik	-25 °C...200 °C
Schroefdraadlengte	6 mm
Leveringseenheid	100 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-MINI, metrisch, M 6 x 1, klembereik 2 - 3.2, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -25 - 200