

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.106.0901.80

WADI-A-FPM

Staat: 13.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.106.0901.80 - WADI-A-FPM

Standaard kabelwartels van messing met hoger temperatuurbereik



Funcities

| | |
|-------------------------------------|--|
| Bestelnr. | SZ 1.106.0901.80 |
| Uitvoering | recht |
| Product omschrijving | Standaard kabelwartels van messing met hoger temperatuurbereik |
| Materiaal | Messing O-ring: FKM Dichtring: FKM |
| Oppervlak | vernikkeld (mat) |
| Kleur | Overige |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68 |
| Sleutelwijdte | 17 mm |
| Voor explosieveilige zone gas | Geen |
| Buigradius (max.) | Nee |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Halogeenvrij | Ja |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Slagvast | Ja |

Funcities

| | |
|---------------------------|---|
| Met contraoer | Nee |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Afmetingen | Schroefdraadlengte: 6 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -25 °C...200 °C |
| Schroefdraadlengte | 6 mm |
| Leveringseenheid | 50 st. |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Product omschrijving | Kabelwartel WADI-A-FPM, PG, PG 9, klembereik 7 - 10, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -25 - 200 |