



SZ 1.106.1001.50 - HSK-MINI

Kabelwartels van messing voor de kleinste klembereiken

Funcities

| | |
|-------------------------------------|--|
| Bestelnr. | SZ 1.106.1001.50 |
| Uitvoering | recht |
| Product omschrijving | Kabelwartels van messing voor de kleinste klembereiken |
| Materiaal | Messing O-ring: NBR |
| Oppervlak | vernikkeld (mat) |
| Kleur | Overige |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68 |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
| Sleutelwijdte | 12 mm |
| Voor explosieveilige zone gas | Geen |
| Buigradius (max.) | Nee |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Halogeenvrij | Ja |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Slagvast | Ja |
| Met contraoer | Nee |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Afmetingen | Schroefdraadlengte: 6 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20 °C...100 °C |

Functionies

| | |
|----------------------|--|
| Schroefdraadlengte | 6 mm |
| Leveringseenheid | 50 st. |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Product omschrijving | Kabelwartel HSK-MINI, metrisch, M 10 x 1,5, klembereik 4 - 6, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 100 |