

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.106.1102.80 WADI-A-FPM

Staat: 24.11.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.106.1102.80 - WADI-A-FPM

Standaard kabelwartels van messing met hoger temperatuurbereik



Funcities

Bestelnr.	SZ 1.106.1102.80
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van messing met hoger temperatuurbereik
Materiaal	Messing O-ring: FKM Dichtring: FKM
Oppervlak	vernikkeld (mat)
Kleur	Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68
Sleutelwijdte	20 mm
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja

Funcities

Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 6 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-25 °C...200 °C
Schroefdraadlengte	6 mm
Leveringseenheid	50 st.
Douanetariefnummer	85389099
EAN	4033878405284
ECLASS 8.0	27149109