

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.119.0800.50

HSK-MINI-EMC

Staat: 08.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.119.0800.50 - HSK-MINI-EMC

Kabelwartels van messing voor de kleinste klembereiken en waar EMC problemen kunnen optreden

Functies

Bestelnr.	SZ 1.119.0800.50
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Kabelwartels van messing voor de kleinste klembereiken en waar EMC problemen kunnen optreden
Materiaal	INOX 1.4305 O-ring: NBR
Kleur	Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	11 mm
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosie geteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contra moer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 6 mm

Funcities

Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...100 °C
Schroefdraadlengte	6 mm
Leveringseenheid	50 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149111
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-MINI-EMC M8x1,25, voor kabel 3-5 mm, messing vernikkelt, met O-ring