Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.119.1000.50

HSK-MINI-EMC

Staat: 02.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1.119.1000.50 - HSK-MINI-EMC

Kabelwartels van messing voor de kleinste klembereiken en waar EMC problemen kunnen optreden

Functies

Bestelnr.	SZ 1.119.1000.50
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Kabelwartels van messing voor de kleinste klembereiken en waar EMC problemen kunnen optreden
Materiaal	INOX 1.4305 O-ring: NBR
Kleur	Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 68
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	12 mm
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 6 mm

Functies

Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...100 °C
Schroefdraadlengte	6 mm
Leveringseenheid	50 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149111
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-MINI EMC-M10x1.5, voor kabel 4-6 mm, messing vernikkelt, met O-ring