

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.129.0800.50 HSK-MINI-INOX

Staat: 09.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.129.0800.50 - HSK-MINI-INOX

Kabelwartels van roestvaststaal voor de kleinste klembereiken

Functies

Bestelnr.	SZ 1.129.0800.50
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Kabelwartels van roestvaststaal voor de kleinste klembereiken
Materiaal	INOX 1.4305
	O-ring: NBR
Kleur	Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	11 mm
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosie geteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contra moer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraad lengte: 6 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...100 °C

Funcities

Schroefdraadlengte	6 mm
Leveringseenheid	10 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel WADI-A-INOX M8x1,25, voor kabel 3-5 mm, RVS 1.4305, met O-ring