

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.152.2900.01

## V-INOX-NBR

Staat: 21.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.152.2900.01 - V-INOX-NBR

Afdichtdoppen van roestvaststaal ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring. Montage met moersleutel

## Functies

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Bestelnr.                           | SZ 1.152.2900.01   |
| Product omschrijving                | Afdichtdoppen van roestvaststaal ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring. Montage met moersleutel |
| Materiaal                           | INOX 1.4305<br>O-ring: NBR   |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68 (10 bar)<br>IP 69K   |
| Schroefdraadtype                    | Pg   |
| Bedrijfstemperatuurbereik           | -20 °C...95 °C   |
| Leveringseenheid                    | 5 st.  |
| Douanetariefnummer                  | 73181575   |
| ECLASS 8.0                          | 27149110   |
| Product omschrijving                | Blindstop V-INOX-NBR, PG, voor AG-maat PG 29, INOX 1.4305, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 95       |