


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.153.1300.01

V-INOX-FPM

Staat: 12.12.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.153.1300.01 - V-INOX-FPM

Afdichtdoppen van roestvaststaal ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring en verhoogd temperatuurbereik. Montage met moersleutel

Functies

Bestelnr.	SZ 1.153.1300.01
Product omschrijving	Afdichtdoppen van roestvaststaal ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring en verhoogd temperatuurbereik. Montage met moersleutel
Materiaal	INOX 1.4305 O-ring: FKM
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68 (10 bar) IP 69K
Schroefdraadtype	Pg
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...180 °C
Leveringseenheid	10 st.
Douanetariefnummer	73181575
EAN	4033878406496
ECLASS 8.0	27149110