

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.153.1600.50

V-INOX-FPM

Staat: 22.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.153.1600.50 - V-INOX-FPM

Afdichtdoppen van roestvaststaal ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring en verhoogd temperatuurbereik. Montage met moersleutel

Functies

Bestelnr.	SZ 1.153.1600.50
Product omschrijving	Afdichtdoppen van roestvaststaal ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring en verhoogd temperatuurbereik. Montage met moersleutel
Materiaal	INOX 1.4305 O-ring: FKM
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68 (10 bar) IP 69K
Schroefdraadtype	Metrisch
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...180 °C
Leveringseenheid	10 st.
Douanetariefnummer	73181575
ECLASS 8.0	27149110
Product omschrijving	Blindstop V-INOX-FPM, metrisch, voor AG-maat M 16 x 1,5, INOX 1.4305, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 180