



# SZ 1.153.2500.50

## V-INOX-FPM

Staat: 06.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.153.2500.50 - V-INOX-FPM

Afdichtdoppen van roestvaststaal ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring en verhoogd temperatuurbereik. Montage met moersleutel

## Functies

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Bestelnr.                           | SZ 1.153.2500.50   |
| Product omschrijving                | Afdichtdoppen van roestvaststaal ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring en verhoogd temperatuurbereik. Montage met moersleutel |
| Materiaal                           | INOX 1.4305<br>O-ring: FKM   |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68 (10 bar)<br>IP 69K   |
| Schroefdraadtype                    | Metrisch   |
| Bedrijfstemperatuurbereik           | -20 °C...180 °C  |
| Leveringseenheid                    | 10 st.   |
| Douanetariefnummer                  | 73181575   |
| ECLASS 8.0                          | 27149110   |
| Product omschrijving                | Blindstop V-INOX-FPM, metrisch, voor AG-maat M 25 x 1,5, INOX 1.4305, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 180                         |