

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.154.2000.50 V-INOX-VMQ

Staat: 21.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.154.2000.50 - V-INOX-VMQ

Afdichtdoppen van roestvaststaal ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring (VMQ) en extreem temperatuurbereik. Montage met moersleutel

Functies

| | |
|-------------------------------------|---|
| Bestelnr. | SZ 1.154.2000.50 |
| Product omschrijving | Afdichtdoppen van roestvaststaal ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring (VMQ) en extreem temperatuurbereik. Montage met moersleutel |
| Materiaal | INOX 1.4305 O-Ringe-VMQ |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68 (10 bar) IP 69K |
| Schroefdraadtype | Metrisch |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -60 °C...180 °C |
| Leveringseenheid | 10 st. |
| Douanetariefnummer | 73181575 |
| ECLASS 8.0 | 27149110 |
| Product omschrijving | Blindstop V-INOX-VMQ, metrisch, voor AG-maat M 20 x 1,5, INOX 1.4305, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -60 - 180 |