Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.167.1600.01

GM-EMC

Staat: 15.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1.167.1600.01 - GM-EMC

Wartelmoeren voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden

Functies

Bestelnr.	SZ 1.167.1600.01
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Wartelmoeren voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden
Materiaal	Messing
Oppervlak	vernikkeld (mat)
Kleur	Overige
Sleutelwijdte	27 mm
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C
Schroefdraadlengte	10 mm
Leveringseenheid	50 st.
Douanetariefnummer	74153300
Product omschrijving	Contramoer GM-EMC, PG, PG 16, vernikkeld messing, EMC, geen Ex

© Rittal 2026