

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.209.1001.70

## HSK-K

Staat: 03.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.209.1001.70 - HSK-K

Standaard vloeistofdichte kabelwartels van nylon 6/6



## Functies

Bestelnr.	SZ 1.209.1001.70
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van kunststof
Materiaal	Polyamide V0 conform UL 94 Dichtring: NBR
Kleur	Zwart RAL 9005
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 68 (10 bar) met extra O-ring IP 69K met extra O-ring
Draadmaat NPT	1"
Sleutelwijdte	42 mm
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosie geteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja

# Functies

Met contraoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 19 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte	19 mm
Leveringseenheid	25 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-K, NPT, 1" NPT, klembereik 18 - 25, zwart, polyamide V0 volgens UL 94, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100