

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.209.1301.15

## HSK-K

Staat: 24.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.209.1301.15 - HSK-K

Standaard vloeistofdichte kabelwartels van nylon 6/6



## Funcities

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Bestelnr.                            | SZ 1.209.1301.15   |
| Uitvoering                           | recht  |
| Product omschrijving                 | Standaard kabelwartels van kunststof                       |
| Materiaal                            | Polyamide V0 conform UL 94<br>Dichtring: NBR               |
| Kleur                                | Zwart<br>RAL 9005  |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 68 (10 bar) met extra O-ring<br>IP 69K met extra O-ring |
| Sleutelwijdte                        | 24 mm  |
| Voor explosieveilige zone gas        | Geen   |
| Buigradius (max.)                    | Nee  |
| Explosiegeteste uitvoering           | Nee  |
| Vlakkabelkoppeling                   | Nee  |
| Halogeenvrij                         | Ja   |
| Glasvezel versterkt                  | Nee  |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk        | Nee  |
| Slagvast                             | Ja   |
| Met contraoer                        | Nee  |

# Funcities

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Deelbare koppeling/wartel | Nee   |
| Afmetingen                | Schroefdraadlengte: 9 mm  |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C...100 °C   |
| Schroefdraadlengte        | 9 mm  |
| Leveringseenheid          | 50 st.  |
| Douanetariefnummer        | 85389099  |
| ECLASS 8.0                | 27149109  |
| Product omschrijving      | Kabelwartel HSK-K, PG, PG 13,5, klembereik 5 - 9, zwart, polyamide V0 volgens UL 94, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100 |