

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.209.3200.30

## HSK-K

Staat: 08.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.209.3200.30 - HSK-K

Standaard vloeistofdichte kabelwartels van nylon 6/6



## Functies

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Bestelnr.                           | SZ 1.209.3200.30   |
| Uitvoering                          | recht  |
| Product omschrijving                | Standaard kabelwartels van kunststof                       |
| Materiaal                           | Polyamide V0 conform UL 94<br>Dichtring: NBR               |
| Kleur                               | Lichtgrijs<br>RAL 7035                                     |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68 (10 bar) met extra O-ring<br>IP 69K met extra O-ring |
| Spoed schroefdraad                  | 1,5 mm   |
| Sleutelwijdte                       | 42 mm  |
| Voor explosieveilige zone gas       | Geen   |
| Buigradius (max.)                   | Nee  |
| Explosiegeteste uitvoering          | Nee  |
| Vlakkabelkoppeling                  | Nee  |
| Halogeenvrij                        | Ja   |
| Glasvezel versterkt                 | Nee  |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk       | Nee  |
| Slagvast                            | Ja   |

# Funcities

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Met contraoer             | Nee   |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee   |
| Afmetingen                | Schroefdraadlengte: 15 mm   |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C...100 °C   |
| Schroefdraadlengte        | 15 mm   |
| Leveringseenheid          | 25 st.  |
| Douanetariefnummer        | 85389099  |
| ECLASS 8.0                | 27149109  |
| Product omschrijving      | Kabelwartel HSK-K, metrisch-lang, M 32 x 1,5, klembereik 18 - 25, grijs, polyamide V0 volgens UL 94, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100 |