

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.215.0901.14 HSK-K-MZ-Ex

Staat: 03.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.215.0901.14 - HSK-K-MZ-Ex

Standaard kabelwartels van kunststof met extra trekcontlasting, voor explosiegevaarlijke omgevingen

Functies

| | |
|-------------------------------|---|
| Bestelnr. | SZ 1.215.0901.14 |
| Uitvoering | recht |
| Product omschrijving | Standaard kabelwartels van kunststof met extra trekcontlasting, voor explosiegevaarlijke omgevingen |
| Materiaal | Polyamid-AL Dichtring: NBR O-ring: NBR |
| Kleur | Zwart RAL 9005 |
| Sleutelwijdte | 19 mm |
| Voor explosieveilige zone gas | 1,2, |
| Explosiegeteste uitvoering | Ja |
| Buigradius (max.) | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Halogeenvrij | Ja |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Slagvast | Ja |
| Met contraoer | Nee |
| Afmetingen | Schroefdraadlengte: 15 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20 °C...70 °C |
| Leveringseenheid | 50 st. |

Funcities

| | |
|----------------------|---|
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Product omschrijving | Kabelwartel HSK-K-MZ-Ex, PG, PG 9, klembereik 4 - 8, polyamide-AL, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 70 |
