

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.215.1601.50

## HSK-K-MZ-Ex

Staat: 03.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.215.1601.50 - HSK-K-MZ-Ex

Standaard kabelwartels van kunststof met extra trekcontlasting, voor explosiegevaarlijke omgevingen

## Functies

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Bestelnr.                     | SZ 1.215.1601.50  |
| Uitvoering                    | recht   |
| Product omschrijving          | Standaard kabelwartels van kunststof met extra trekcontlasting, voor explosiegevaarlijke omgevingen |
| Materiaal                     | Polyamid-AL<br>Dichtring: NBR<br>O-ring: NBR  |
| Kleur                         | Zwart<br>RAL 9005   |
| Spoed schroefdraad            | 1,5 mm  |
| Sleutelwijdte                 | 19 mm   |
| Voor explosieveilige zone gas | 1,2,  |
| Explosiegeteste uitvoering    | Ja  |
| Buigradius (max.)             | Nee   |
| Vlakkabelkoppeling            | Nee   |
| Glasvezel versterkt           | Nee   |
| Halogeenvrij                  | Ja  |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee   |
| Deelbare koppeling/wartel     | Nee   |
| Slagvast                      | Ja  |
| Met contraoer                 | Nee   |
| Afmetingen                    | Schroefdraadlengte: 15 mm   |
| Bedrijfstemperatuurbereik     | -20 °C...70 °C  |

# Functies

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| Leveringseenheid     | 50 st.  |
| Douanetariefnummer   | 85389099  |
| ECLASS 8.0           | 27149109  |
| Product omschrijving | Kabelwartel HSK-K-MZ-Ex, metrisch, M 16 x 1,5, klembereik 4 - 8, polyamide-AL, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 70 |

---