

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.218.4000.50

## METRICA-P

Staat: 02.07.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.218.4000.50 - METRICA-P

METRICA kabelwartels van kunststof specifiek voor metrisch schroefdraad ontwikkeld



## Functies

Bestelnr.	SZ 1.218.4000.50
Uitvoering	recht
Product omschrijving	METRICA kabelwartels van kunststof specifiek voor metrisch schroefdraad ontwikkeld
Materiaal	Polyamide Dichtring: NBR/FKM
Kleur	Lichtgrijs RAL 7035
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68 (10 bar) met extra O-ring IP 69K met extra O-ring
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	46 mm
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosie geteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeen vrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee

# Functies

Slagvast	Ja
Met contraoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 12 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte	12 mm
Leveringseenheid	10 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel Metrica-P, metrisch, M 40 x 1,5, klembereik 19 - 28, grijs, polyamide V0 volgens UL 94, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100