


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.219.2001.50

## HSK-K

Staat: 04.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.219.2001.50 - HSK-K

Standaard vloeistofdichte kabelwartels van nylon 6/6



## Functies

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Bestelnr.                            | SZ 1.219.2001.50   |
| Uitvoering                           | recht  |
| Product omschrijving                 | Standaard kabelwartels van kunststof                       |
| Materiaal                            | Polyamide V0 conform UL 94<br>Dichtring: NBR               |
| Kleur                                | RAL 9005<br>zwart  |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 68 (10 bar) met extra O-ring<br>IP 69K met extra O-ring |
| Spoed schroefdraad                   | 1,5 mm   |
| Sleutelwijdte                        | 27 mm  |
| Voor explosieveilige zone gas        | Geen   |
| Buigradius (max.)                    | Nee  |
| Explosiegeteste uitvoering           | Nee  |
| Vlakkabelkoppeling                   | Nee  |
| Halogeenvrij                         | Ja   |
| Glasvezel versterkt                  | Nee  |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk        | Nee  |
| Slagvast                             | Ja   |

# Funcities

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Met contraoer             | Nee  |
| Afmetingen                | Schroefdraadlengte: 9 mm   |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C...100 °C  |
| Schroefdraadlengte        | 9 mm   |
| Leveringseenheid          | 50 st.   |
| Douanetariefnummer        | 85389099   |
| ECLASS 8.0                | 27149109   |
| Product omschrijving      | Kabelwartel HSK-K, metrisch, M 20 x 1,5, klembereik 10 - 14, zwart, polyamide V0 volgens UL 94, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100 |