

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.293.1201.50

## HSK-K-Flex

Staat: 05.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.293.1201.50 - HSK-K-Flex

Standaard kabelwartels van kunststof met flexibele bescherming



## Funcities

Bestelnr.	SZ 1.293.1201.50
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van kunststof met flexibele bescherming
Materiaal	Polyamide Dichtring: NBR
Kleur	Zwart RAL 9005
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68 (10 bar) IP 69K met extra O-ring
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	15 mm
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contraoer	Nee

# Funcities

Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 8 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte	8 mm
Leveringseenheid	50 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-K-Flex, metrisch, M 12 x 1,5, klembereik 3 - 6.5, zwart, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100